

Garant GRIDLINE

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G, 26×24G, Altura frontal de cajón: 300mm**Datos de pedido**

Número de pedido	942570 300
GTIN	4062406067786
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Cajones para montar en armarios de gran capacidad y para cargas pesadas GridLine dotados de **puertas batientes**.

Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Novedoso concepto de cajones para el equipamiento óptimo con material separador.

Idóneo para:

Armarios n.º 941001-941033, n.º 942301-942323, n.º 942701-942723, n.º 942802- 942824.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Tam. 30 y tam. 40 adecuado para armario con una anchura 60G y 80G, y que tienen 2 divisiones. Cajones no apropiados para armarios de puerta corredera.

Descripción técnica

Altura útil	275 mm
Peso	14 kg
Profundidad útil en G	24
Anchura útil en G	26

Anchura útil	650 mm
Profundidad útil	600 mm
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×24G
Tipo de producto	Cajón

Accesorios

Juego de esteras antideslizantes para cajones,5 piezas Medida en G 26X24	951885 26X24
Estera de goma ranurada para cajones Medida en G 26X24	951910 26X24
Estera para cajones Medida en G 26X24	951830 26X24