

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 900mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940081 900
GTIN	4062406068028
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 40x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Número de estantes	1
--------------------	---

Profundidad	500 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Anchura	1000 mm
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
ComfortClose	no
Altura	900 mm
Peso	50 kg
Altura útil	745 mm
Posicionamiento mango	arriba
Anchura en G	40
Profundidad en G	20
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 40X20	951985 40X20
Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 40X20	951980 40X20
Estante para anchura de armario / división en G 40	940550 40
	958146 40

Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura 150 mm Anchura de la carcasa en G 40

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 40G para altura de armario 900 mm

940511 900

Estante ranurado para anchura de armario / división en G 40

940552 40

Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 900/1000 mm

940501 900/1000

Estante inclinado para anchura de armario / división en G 40

940560 40

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11

914226 GP11

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20 piezas Tipo F

940559 F

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40

940590 40