

Garant GRIDLINE

**Armario base con puertas batientes transparentes, Altura: 800mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940083 800
GTIN	4062406068080
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 40×20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Anchura	1000 mm
---------	---------

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Peso	46 kg
Altura	800 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Número de estantes	1
ComfortClose	no
Altura útil	645 mm
Posicionamiento mango	arriba
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Profundidad	500 mm
Anchura en G	40
Profundidad en G	20
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura 150 mm Anchura de la carcasa en G 40	958146 40
Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 750/800 mm	940501 750/800
	940552 40

Estante ranurado para anchura de armario / división en G 40

Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 40X20

951985 40X20

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40

940590 40

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 40G para altura de armario 750/800 mm

940511 750/800

Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 40X20

951980 40X20

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20 piezas Tipo F

940559 F

Estante inclinado para anchura de armario / división en G 40

940560 40

Estante para anchura de armario / división en G 40

940550 40

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11

914226 GP11