

Garant GRIDLINE

**Armario base con puertas batientes transparentes, Altura: 750mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 940083 750    |
| GTIN              | 4062406068073 |
| Clase de artículo | 9GI           |

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 40×20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

|              |        |
|--------------|--------|
| ComfortClose | no     |
| Profundidad  | 500 mm |

|   |  |
|---|--|
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg   |
| Frontales del armario   | Puerta batiente transparente                                   |
| Altura útil   | 595 mm   |
| Posicionamiento mango   | arriba   |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable  | sí   |
| Número de estantes  | 1  |
| Altura  | 750 mm   |
| Anchura   | 1000 mm  |
| Peso  | 45 kg  |
| Profundidad en G  | 20   |
| Anchura en G  | 40   |
| Grosor material   | 0,9 mm   |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior  | 1000 kg  |
| Ángulo de apertura de la puerta   | 250 grados   |
| Regulación de la altura en el intervalo   | 25 mm  |
| Cerradura de pasador cilíndrico   | bombillo modular   |
| Selección del color   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Armario tipo de construcción  | Armario base   |
| Tipo de producto  | Armario de estantes  |

## Accesorios

|  |                |
|--|----------------|
| Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F                                    | 940559 F       |
| Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40  | 940590 40      |
| Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 750/800 mm | 940501 750/800 |
| Estante para anchura de armario / división en G 40   | 940550 40      |

|   |                |
|---|----------------|
| Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 40X20  | 951985 40X20   |
| Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 40G para altura de armario 750/800 mm | 940511 750/800 |
| Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11  | 914226 GP11    |
| Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura 150 mm Anchura de la carcasa en G 40                               | 958146 40      |
| Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 40X20  | 951980 40X20   |
| Estante ranurado para anchura de armario / división en G 40   | 940552 40      |
| Estante inclinado para anchura de armario / división en G 40  | 940560 40      |