

Garant GRIDLINE

Armario sobrepuesto con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 1000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940091 1000
GTIN	4062406068165
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 40x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Peso	56 kg
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Posicionamiento mango	abajo
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad	500 mm
ComfortClose	no
Anchura	1000 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Profundidad en G	20
Anchura en G	40
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario sobrepuesto
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Estante para anchura de armario / división en G 40	940550 40
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 40	940560 40
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40	940590 40
	940552 40

Estante ranurado para anchura de armario / división en G
40

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine
con Puertas batientes, anchura 40G para altura de armario
1000/1250 mm

940511 1000/1250

Juego de iluminación básico para armarios GridLine
con Puertas batientes para altura de armario 900/1000 mm

940501 900/1000

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11

914226 GP11