

Garant GRIDLINE

**Armario sobrepuesto con puertas batientes transparentes, Altura: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940093 1000
GTIN	4062406068196
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 40x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Número de estantes	2
Altura	1000 mm
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Profundidad	500 mm
Posicionamiento mango	abajo
Altura útil	845 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Peso	56 kg
Anchura	1000 mm
ComfortClose	no
Anchura en G	40
Profundidad en G	20
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario sobrepuesto
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40	940590 40
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 40G para altura de armario 1000/1250 mm	940511 1000/1250

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 40	940552 40
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 40	940560 40
Estante para anchura de armario / división en G 40	940550 40
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 900/1000 mm	940501 900/1000