

Garant GRIDLINE

**Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 20G, 16×16G, Altura frontal de cajón: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940640 150
GTIN	4062406068219
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Cajones para incorporación en armarios GridLine. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Novedoso concepto de cajones para el equipamiento óptimo con material separador.

**Idóneo para:**

Armarios n.º 940001 – 940103; n.º 940111 – 940113; n.º 940801, 940843.

**Lacado:**

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

No adecuado para incorporación en armarios de puertas correderas.

**Descripción técnica**

Peso	16 kg
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Profundidad útil en G	16
Altura útil	125 mm
Anchura útil en G	16
Intervalo de empleo	Armario de estantes
Profundidad útil	400 mm

Anchura útil	400 mm
con cajones desbloqueo individual	no
Grosor material	0,9 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	16×16G
Tipo de producto	Cajón

## Accesorios

Estera de goma ranurada para cajones Medida en G 16X16	951910 16X16
Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close Capacidad de carga cajón 75 kg	950180 75
Juego de esteras antideslizantes para cajones,5 piezas Medida en G 16X16	951885 16X16