

Garant GRIDLINE

**Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 30G, 26×16G, Altura frontal de cajón: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940641 100
GTIN	4062406068264
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Cajones para incorporación en armarios GridLine. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Novedoso concepto de cajones para el equipamiento óptimo con material separador.

**Idóneo para:**

Armarios n.º 940001 – 940103; n.º 940111 – 940113; n.º 940801, 940843.

**Lacado:**

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

No adecuado para incorporación en armarios de puertas correderas.

**Descripción técnica**

Anchura útil en G	26
Altura útil	75 mm
Profundidad útil en G	16
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Peso	11 kg
Intervalo de empleo	Armario de estantes
Anchura útil	650 mm

Profundidad útil	400 mm
con cajones desbloqueo individual	no
Grosor material	0,9 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×16G
Tipo de producto	Cajón

## Accesorios

Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close Capacidad de carga cajón 75 kg	950180 75
Juego de esteras antideslizantes para cajones,5 piezas Medida en G 26X16	951885 26X16
Estera para cajones Medida en G 26X16	951830 26X16
Estera de goma ranurada para cajones Medida en G 26X16	951910 26X16