


Garant GRIDLINE

Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 40G, 36×16G, Altura frontal de cajón: 75mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940642 75
GTIN	4062406068325
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Cajones para incorporación en armarios GridLine. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Novedoso concepto de cajones para el equipamiento óptimo con material separador.

Idóneo para:

Armarios n.º 940001 – 940103; n.º 940111 – 940113; n.º 940801, 940843.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

No adecuado para incorporación en armarios de puertas correderas.

Descripción técnica

Profundidad útil en G	16
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Altura útil	50 mm
Anchura útil en G	36
Peso	9 kg
Intervalo de empleo	Armario de estantes
Profundidad útil	400 mm
Anchura útil	900 mm

con cajones desbloqueo individual	no
Grosor material	0,9 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	36×16G
Tipo de producto	Cajón

Accesorios

Juego de esteras antideslizantes para cajones,5 piezas Medida en G 36X16	951885 36X16
Estera para cajones Medida en G 36X16	951830 36X16
Estera de goma ranurada para cajones Medida en G 36X16	951910 36X16
Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close Capacidad de carga cajón 75 kg	950180 75