


Garant GRIDLINE

**Tablero soporte para puertas de chapa maciza, Tipo: L****Datos de pedido**

Número de pedido	940705 L
GTIN	4062406068455
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

De chapa de acero, para el asiento de ganchos y/o cajas de almacenamiento a la vista. Los tableros de asiento se atornillan a la superficie interior de las puertas de doble hoja por medio del material de fijación que se incluye. **Solo para armarios con puerta de doble hoja de chapa maciza desde 750 mm de ancho y 1000 mm de alto.** Los armarios de 2000 mm de altura pueden albergar 2 tableros por puerta batiente. Capacidad de carga por puerta: 10 kg. Con perforaciones de  $\square 9 \times 9$  mm a intervalos de 37 mm para el asiento de accesorios para paredes perforados (grupo 95).

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

- **Las cajas de almacenamiento a la vista y las herramientas que sobresalen en gran medida no se pueden enganchar a la altura de un estante.**
- **Adecuado solo para armarios GridLine con puertas batientes.**

**Descripción técnica**

Altura	800 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm

Anchura	250 mm
Espesor	28 mm
Grosor material	0,9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pared perforada