

Garant GRIDLINE

Armario base con Cierres corredizos, Altura: 2000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940849 2000
GTIN	4062406068509
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 40×20G. Cajones adecuados: 36×14G (pedir por separado)
Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**
Cierres corredizos de perfiles de aluminio anodizados, no configurables en cuanto al color.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Profundidad en G	20
Profundidad	500 mm
Peso	81 kg

Anchura	1000 mm
Posicionamiento mango	centro
Frontales del armario	Cierres corredizos
ComfortClose	no
Altura útil	1845 mm
Anchura en G	40
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura	2000 mm
Armario tipo de construcción	Armario base
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40	940590 40
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 40	940560 40
Estante para anchura de armario / división en G 40	940550 40
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 40	940552 40