

Garant GRIDLINE

Armario base con Cierres corredizos, Altura: 1000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940089 1000
GTIN	4062406068479
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 40×20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Cierres corredizos de perfiles de aluminio anodizados, no configurables en cuanto al color.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Frontales del armario	Cierres corredizos
Altura	1000 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura útil	845 mm
Número de estantes	2
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Anchura	1000 mm
Peso	56 kg
Profundidad	500 mm
Posicionamiento mango	abajo
ComfortClose	no
Anchura en G	40
Profundidad en G	20
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 40X20	951980 40X20
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 125 mm	940652 125
	940652 75

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G
Altura frontal de cajón 75 mm

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G
Altura frontal de cajón 200 mm

940652 200

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40

940590 40

Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en
G 40X20

951985 40X20

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20
piezas Tipo F

940559 F

Tirador deslizante para armarios roperos sin bombillo

914221

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G
Altura frontal de cajón 300 mm

940652 300

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G
Altura frontal de cajón 150 mm

940652 150

Estante ranurado para anchura de armario / división en G
40

940552 40

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G
Altura frontal de cajón 100 mm

940652 100

Estante inclinado para anchura de armario / división en G
40

940560 40

Estante para anchura de armario / división en G 40

940550 40