

Garant GRIDLINE

**Armario base con Cierres corredizos, Altura: 2000mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 940089 2000   |
| GTIN              | 4062406068486 |
| Clase de artículo | 9GI           |

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 40x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Cierres corredizos de perfiles de aluminio anodizados, no configurables en cuanto al color.

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

|   |  |
|---|--|
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable  | sí   |
| Profundidad   | 500 mm   |
| Frontales del armario   | Cierres corredizos   |
| Posicionamiento mango   | abajo  |
| ComfortClose  | no   |
| Peso  | 102 kg   |
| Anchura   | 1000 mm  |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg   |
| Anchura en G  | 40   |
| Profundidad en G  | 20   |
| Grosor material   | 0,9 mm   |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior  | 1000 kg  |
| Ángulo de apertura de la puerta   | 250 grados   |
| Regulación de la altura en el intervalo   | 25 mm  |
| Cerradura de pasador cilíndrico   | bombillo modular   |
| Selección del color   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Armario tipo de construcción  | Armario base   |
| Tipo de producto  | Armario de estantes  |

## Accesorios

|  |            |
|--|------------|
| Tirador deslizante para armarios roperos sin bombillo                                    | 914221     |
| Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F                  | 940559 F   |
| Estante ranurado para anchura de armario / división en G 40                              | 940552 40  |
| Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G<br>Altura frontal de cajón 125 mm | 940652 125 |

|   |            |
|---|------------|
| Estante para anchura de armario / división en G 40                                      | 940550 40  |
| Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G<br>Altura frontal de cajón 75 mm  | 940652 75  |
| Estante inclinado para anchura de armario / división en G 40                            | 940560 40  |
| Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G<br>Altura frontal de cajón 100 mm | 940652 100 |
| Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40                               | 940590 40  |
| Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G<br>Altura frontal de cajón 200 mm | 940652 200 |
| Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G<br>Altura frontal de cajón 150 mm | 940652 150 |
| Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G<br>Altura frontal de cajón 300 mm | 940652 300 |