


Garant GRIDLINE

## Pared perforada por un lado, Adecuado para la altura de armario vertical: 2000 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	942015 2000
GTIN	4062406068523
Clase de artículo	9GI

### Descripción

#### Ejecución:

Pared perforada con  $\square$  9×9 mm a intervalos de 37 mm. En cuanto al alojamiento unilateral ganchos y soportes, así como accesorios para pared perforada, los encontrará en el grupo 95. Medida útil de ganchos para la incorporación en n.º 942002 250 mm / 40 mm, o también 135 mm / 135 mm si se prefiere. En caso de incorporación con n.º 942004: 75 mm/40 mm, no es posible montaje en el centro.

#### Idóneo para :

2 partes, llena por completo un departamento extraíble del armario n.º 942002, 942004 tam. 2000.

#### Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 1671 mm

Anchura: 627 mm

Peso: 8 kg

### Descripción técnica

Peso	8 kg
Altura	1671 mm
Anchura	627 mm
Adecuado para la altura de armario vertical	2000 mm
Grosor material	1,2 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pared perforada para armario vertical