


Garant GRIDLINE

Pared perforada por un lado, Adecuado para la altura de armario vertical: 1000 mm



Datos de pedido

Número de pedido	942015 1000
GTIN	4062406068516
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:

Pared perforada con \square 9×9 mm a intervalos de 37 mm. En cuanto al alojamiento unilateral ganchos y soportes, así como accesorios para pared perforada, los encontrará en el grupo 95. Medida útil de ganchos para la incorporación en n.º 942002 250 mm / 40 mm, o también 135 mm / 135 mm si se prefiere. En caso de incorporación con n.º 942004: 75 mm/40 mm, no es posible montaje en el centro.

Idóneo para :

Llena por completo un dep. extraíble del armario n.º 958610.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 667,5 mm

Anchura: 627 mm

Peso: 6 kg

Descripción técnica

Adecuado para la altura de armario vertical	1000 mm
---	---------

Anchura	627 mm
Altura	667,5 mm
Peso	6 kg
Grosor material	1,2 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pared perforada para armario vertical