


**Garant****Pupitre para ordenador, Tipo: M****Datos de pedido**

Número de pedido	948040 M
GTIN	4062406194482
Clase de artículo	91C

**Descripción****Ejecución:**

Adecuado para PC y portátil. Soporte de pantalla para variante de PC compuesto de asiento VESA, colocación a la izquierda, derecha y centro. Con una superficie de bandeja detrás (medida libre Anch × P: 545 × 220 mm) y con un estante que se puede colgar (medida libre Anch × P: 570 × 300 mm). Estructura con unidad de transporte 4 ruedas orientables, de ellas 2 con inmovilizadores Ø 125 mm.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035, pie soporte **siempre** antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**.

**Recomendación:**

Para alojamiento de archivadores, sistemas de ganchos y estanterías que se pueden colgar sin herramientas.

**Descripción técnica**

Superficie de base profundidad	550 mm
Superficie de la base anchura	750 mm
Peso	17 kg

Altura	1400 mm
Grosor material	0,9 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pupitre para ordenador

## Accesorios

Bandeja para pupitre de ordenador Tipo 1	948045 1
--	----------