


Garant**Pupitre para ordenador, Tipo: S****Datos de pedido**

Número de pedido	948040 S
GTIN	4062406068585
Clase de artículo	91C

Descripción**Ejecución:**

Adecuado para PC y portátil. Soporte de pantalla para variante de PC compuesto de asiento VESA, colocación a la izquierda, derecha y centro. Con una superficie de bandeja detrás (medida libre Anch x P: 545 x 220 mm) y con un estante que se puede colgar (medida libre Anch x P: 570 x 300 mm).

Lacado:

Gris claro RAL 7035, soporte de pie **siempre** gris antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Recomendación:

Para alojamiento de archivadores, sistemas de ganchos y estanterías que se pueden colgar sin herramientas.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 1240 mm

Superficie de la base anchura: 750 mm

Superficie de base profundidad: 550 mm

Peso: 15 kg

Descripción técnica

Peso	15 kg
Superficie de base profundidad	550 mm
Altura	1240 mm
Superficie de la base anchura	750 mm
Grosor material	0,9 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pupitre para ordenador