

Garant GRIDLINE

Armario base con cajón, Cierres corredizos, 36×14G, Altura: 1000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940109 1000
GTIN	4062406068776
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 40×20G, con cajones 36×14G.
Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.
Altura frontal de cajón 125 mm.

Suministro:

Armario, incluidos estantes y cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**. Cierres corredizos de perfiles de aluminio anodizados, no configurables en cuanto al color.
Puertas y caras frontales de los cajones antracita RAL 7016, con **recubrimiento de polvo**.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Peso	64 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Anchura	1000 mm
Altura útil	845 mm
ComfortClose	no
Posicionamiento mango	abajo
Cantidad de cajones	1
Altura	1000 mm
Frontales del armario	Cierres corredizos
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad	500 mm
Número de estantes	2
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Anchura en G	40
Cajón profundidad útil	350 mm
Cajón profundidad útil en G	14
Profundidad en G	20
Cajón anchura útil	900 mm
Cajón anchura útil en G	36
Cajones superficie útil en G	36×14
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cajones, anchura útilxprofundidad útil en G	36x14G
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G Altura frontal de cajón 300 mm	940652 300
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G Altura frontal de cajón 150 mm	940652 150
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G Altura frontal de cajón 200 mm	940652 200
Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 40X20	951985 40X20
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G Altura frontal de cajón 125 mm	940652 125
Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 40X20	951980 40X20
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G Altura frontal de cajón 100 mm	940652 100
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G Altura frontal de cajón 75 mm	940652 75
Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close Capacidad de carga cajón 75 kg	950180 75