

Garant GRIDLINE

Armario base con cajón, puertas batientes transparentes, 36×16G, Altura: 900mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940103 900
GTIN	4062406068721
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 40×20G, con cajones 36×16G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto. Altura frontal de cajón 125 mm.

Suministro:

Armario, incluidos estantes y cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95. Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Peso	57 kg
Altura	900 mm
Altura útil	745 mm
Posicionamiento mango	arriba
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Profundidad	500 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Anchura	1000 mm
Número de estantes	1
ComfortClose	no
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Cantidad de cajones	1
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Anchura en G	40
Cajón anchura útil	900 mm
Cajón profundidad útil en G	16
Cajón profundidad útil	400 mm
Cajón anchura útil en G	36
Profundidad en G	20
Cajones superficie útil en G	36×16
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	36×16G

Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Estante para anchura de armario / división en G 40	940550 40
Juego de esteras antideslizantes para cajones,5 piezas Medida en G 36X16	951885 36X16
Base con paneles desmontables, profundidad 20G,Altura 150 mm Anchura de la carcasa en G 40	958146 40
Estera de goma ranurada para cajones Medida en G 36X16	951910 36X16
Juego de iluminación básico para armarios GridLine conPuertas batientes para altura de armario 900/1000 mm	940501 900/1000
Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 40X20	951980 40X20
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 40	940560 40
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G Altura frontal de cajón 300 mm	940642 300
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G Altura frontal de cajón 100 mm	940642 100
Estante200 kg para anchura de armario / división en G 40	940590 40
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G Altura frontal de cajón 125 mm	940642 125
Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close Capacidad de carga cajón 75 kg	950180 75
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G Altura frontal de cajón 75 mm	940642 75
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine conPuertas batientes, anchura 40G para altura de armario 900 mm	940511 900
	940642 200

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G
Altura frontal de cajón 200 mm

Estante ranurado para anchura de armario / división en G
40

940552 40

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G
Altura frontal de cajón 150 mm

940642 150

Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en
G 40X20

951985 40X20

Estera para cajones Medida en G 36X16

951830 36X16

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11

914226 GP11