

Garant GRIDLINE

**Armario sobrepuesto con cajón, puertas batientes transparentes, 36×16G,
Altura: 1000mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 940113 1000 |
| GTIN | 4062406068820 |
| Clase de artículo | 9GI |

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 40×20G, con cajones 36×16G.
Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.
Altura frontal de cajón 125 mm.

Suministro:

Armario, incluidos estantes y cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

| | |
|---|--|
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg |
| Altura | 1000 mm |
| Frontales del armario | Puerta batiente transparente |
| Cantidad de cajones | 1 |
| Peso | 64 kg |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Profundidad | 500 mm |
| Número de estantes | 2 |
| Altura útil | 845 mm |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| Anchura | 1000 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg |
| ComfortClose | no |
| Posicionamiento mango | abajo |
| Cajón anchura útil | 900 mm |
| Cajón profundidad útil | 400 mm |
| Anchura en G | 40 |
| Cajón profundidad útil en G | 16 |
| Cajón anchura útil en G | 36 |
| Profundidad en G | 20 |
| Cajones superficie útil en G | 36×16 |
| Grosor material | 0,9 mm |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1000 kg |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

| | |
|---|---------------------|
| Cajones, anchura útil x profundidad útil en G | 36x16G |
| Armario tipo de construcción | Armario sobrepuesto |
| Tipo de producto | Armario de estantes |

Accesorios

| | |
|---|------------------|
| Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 40G Altura frontal de cajón 125 mm | 940642 125 |
| Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11 | 914226 GP11 |
| Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close Capacidad de carga cajón 75 kg | 950180 75 |
| Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Juego de esteras antideslizantes para cajones, 5 piezas Medida en G 36X16 | 951885 36X16 |
| Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 40G Altura frontal de cajón 75 mm | 940642 75 |
| Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40 | 940590 40 |
| Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 40G para altura de armario 1000/1250 mm | 940511 1000/1250 |
| Esteras de goma ranurada para cajones Medida en G 36X16 | 951910 36X16 |
| Esteras para cajones Medida en G 36X16 | 951830 36X16 |
| Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 40G Altura frontal de cajón 200 mm | 940642 200 |
| Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 40G Altura frontal de cajón 100 mm | 940642 100 |
| Estante para anchura de armario / división en G 40 | 940550 40 |
| Estante ranurado para anchura de armario / división en G 40 | 940552 40 |
| Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 40G Altura frontal de cajón 300 mm | 940642 300 |

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20
piezas Tipo F

940559 F

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G
Altura frontal de cajón 150 mm

940642 150

Estante inclinado para anchura de armario / división en G
40

940560 40