

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 800mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940121 800
GTIN	4062406068844
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 50x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Altura	800 mm
Posicionamiento mango	arriba
Número de estantes	1

Profundidad	500 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
ComfortClose	no
Anchura	1250 mm
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Altura útil	645 mm
Peso	73 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Anchura en G	50
Profundidad en G	20
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Estante para anchura de armario / división en G 50	940550 50
Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 50X20	951985 50X20
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 50	940590 50
	940560 50

Estante inclinado para anchura de armario / división en G 50

Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 50X20

951980 50X20

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 50G para altura de armario 750/800 mm

940512 750/800

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 30G para altura de armario 750/800 mm

940510 750/800

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11

914226 GP11

Estante ranurado para anchura de armario / división en G 50

940552 50

Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura 150 mm Anchura de la carcasa en G 50

958146 50