

Garant GRIDLINE

**Armario base con puertas correderas transparentes, Altura: 2000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940127 2000
GTIN	4062406069100
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 50x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Posicionamiento mango	centro
Frontales del armario	Puerta corredera con ventana
Anchura	1250 mm
ComfortClose	no
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Peso	156 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Altura útil	1845 mm
Anchura en G	50
Número de estantes	5
Profundidad	500 mm
Altura	2000 mm
Profundidad en G	20
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 50G para altura de armario 2000 mm	940513 2000
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 50	940590 50
Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21

Estante ranurado para anchura de armario / división en G 50	940552 50
Estante para anchura de armario / división en G 50	940550 50
Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura 150 mm Anchura de la carcasa en G 50	958146 50
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 50	940560 50