


Garant GRIDLINE

Armario base con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 750mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 940125 750 |
| GTIN | 4062406068974 |
| Clase de artículo | 9GI |

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 50x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|--------|
| ComfortClose | no |
| Posicionamiento mango | arriba |
| Profundidad en G | 20 |

| | |
|---|--|
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| Número de estantes | 1 |
| Peso | 70 kg |
| Profundidad | 500 mm |
| Frontales del armario | Puerta corredera de chapa maciza |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg |
| Anchura en G | 50 |
| Anchura | 1250 mm |
| Altura | 750 mm |
| Altura útil | 595 mm |
| Grosor material | 0,9 mm |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1000 kg |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Armario tipo de construcción | Armario base |
| Tipo de producto | Armario de estantes |

Accesorios

| | |
|--|----------------|
| Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 50 | 940590 50 |
| Estante para anchura de armario / división en G 50 | 940550 50 |
| Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20 piezas Tipo F | 940559 F |
| Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 50G para altura de armario 750/800 mm | 940513 750/800 |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21 | 914227 GP21 |

| | |
|---|--------------|
| Estante inclinado para anchura de armario / división en G 50 | 940560 50 |
| Estante ranurado para anchura de armario / división en G 50 | 940552 50 |
| Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura 150 mm Anchura de la carcasa en G 50 | 958146 50 |
| Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 50X20 | 951985 50X20 |
| Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 50X20 | 951980 50X20 |