

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas correderas transparentes, Altura: 900mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940127 900
GTIN	4062406069063
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 50x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Posicionamiento mango	arriba
Profundidad	500 mm
Altura útil	745 mm
Anchura en G	50
Frontales del armario	Puerta corredera con ventana
Altura	900 mm
Anchura	1250 mm
Número de estantes	1
ComfortClose	no
Profundidad en G	20
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Peso	78 kg
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 50G para altura de armario 900 mm	940513 900
	951985 50X20

Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 50X20

Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura 150 mm Anchura de la carcasa en G 50

958146 50

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F

940559 F

Estante inclinado para anchura de armario / división en G 50

940560 50

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 50

940590 50

Estante ranurado para anchura de armario / división en G 50

940552 50

Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 50X20

951980 50X20

Estante para anchura de armario / división en G 50

940550 50