




Brocas espirales HSS n.º 114000 como juego de recambio, Sin revestimiento, Tipo: 6-10



Datos de pedido

Número de pedido	115020 6-10
GTIN	4045197024107
Clase de artículo	12B

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas espirales DIN 338.

Refrigeración interior: no

Mango: Mango cilíndrico

Número de filos Z: 2

Zona de la broca: 6 - 10 mm

Número de brocas: 41

Aumento de tamaño de una broca a la siguiente: 0,1 mm

Descripción técnica

Zona de la broca	6 - 10 mm
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente	0,1 mm
Número de brocas	41
Mango	Mango cilíndrico
Número de filos Z	2
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N

Tolerancia Ø nominal	h8
Ángulo de punta	118 grados
Refrigeración interior	no
con estuche	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Accesorios

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
	114000 9,5

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 9,5 mm

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 8,6 mm

114000 8,6

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 7,1 mm

114000 7,1

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 8,1 mm

114000 8,1

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 8,2 mm

114000 8,2

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 8,3 mm

114000 8,3

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 7,8 mm

114000 7,8

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 6,7 mm

114000 6,7

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 8,5 mm

114000 8,5

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 7,7 mm

114000 7,7

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 6,8 mm

114000 6,8

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 6,1 mm

114000 6,1