

Garant GRIDLINE

Armario sobrepuesto con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 1000mm



Datos de pedido

Número de pedido	940135 1000
GTIN	4062406069193
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:

Armario con equipamiento en 50x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
--	----

Peso	89 kg
Altura	1000 mm
Frontales del armario	Puerta corredera de chapa maciza
Anchura en G	50
Posicionamiento mango	abajo
ComfortClose	no
Profundidad en G	20
Anchura	1250 mm
Profundidad	500 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Número de estantes	2
Altura útil	845 mm
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario sobrepuesto
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Estante para anchura de armario / división en G 50	940550 50
Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 50	940552 50
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 50	940590 50
	940560 50

Estante inclinado para anchura de armario / división en G
50

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine
con Puertas correderas, anchura 50G para altura de armario
1000/1250 mm

940513 1000/1250

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20
piezas Tipo F

940559 F