


Garant GRIDLINE

Armario base con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 800mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 940165 800 |
| GTIN | 4062406069605 |
| Clase de artículo | 9GI |

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 60x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Altura útil | 663 mm |
| ComfortClose | no |
| Anchura en G | 60 |
| Frontales del armario | Puerta corredera de chapa maciza |

| | |
|---|--|
| Profundidad | 500 mm |
| Posicionamiento mango | arriba |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg |
| Altura | 800 mm |
| Anchura | 1500 mm |
| Peso | 77 kg |
| Profundidad en G | 20 |
| Número de estantes | 2 |
| Grosor material | 0,9 mm |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1000 kg |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Armario tipo de construcción | Armario base |
| Tipo de producto | Armario de estantes |

Accesorios

| | |
|---|----------------|
| Estante ranurado para anchura de armario / división en G 30 | 940552 30 |
| Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F | 940559 F |
| Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 60X20 | 951980 60X20 |
| Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 60X20 | 951985 60X20 |
| Estante inclinado para anchura de armario / división en G 30 | 940560 30 |
| | 940514 750/800 |

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine
con Puertas correderas, anchura 60G para altura de armario
750/800 mm

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 75 mm

940651 75

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 100 mm

940651 100

Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura
150 mm Anchura de la carcasa en G 60

958146 60

Estante para anchura de armario / división en G 30

940550 30

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 125 mm

940651 125

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30

940590 30

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 300 mm

940651 300

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 200 mm

940651 200

Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21

914227 GP21

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 150 mm

940651 150