

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 1000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940165 1000
GTIN	4062406069728
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 60×20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Frontales del armario	Puerta corredera de chapa maciza
Número de estantes	4

Altura útil	863 mm
Profundidad	500 mm
Posicionamiento mango	arriba
Profundidad en G	20
ComfortClose	no
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Peso	93 kg
Altura	1000 mm
Anchura en G	60
Anchura	1500 mm
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm	940651 75
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm	940651 300
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 60G para altura de armario 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F

Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm	940651 100
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G Altura frontal de cajón 200 mm	940651 200
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30	940590 30
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 30	940552 30
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm	940651 125
Estante para anchura de armario / división en G 30	940550 30
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 30	940560 30
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm	940651 150
Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Base con paneles desmontables, profundidad 20G,Altura 150 mm Anchura de la carcasa en G 60	958146 60
Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 60X20	951980 60X20
Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 60X20	951985 60X20