

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas correderas transparentes, Altura: 1500mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940167 1500
GTIN	4062406069810
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 60×20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Posicionamiento mango	arriba
-----------------------	--------

Altura útil	1363 mm
Anchura en G	60
Peso	135 kg
Profundidad	500 mm
Profundidad en G	20
Frontales del armario	Puerta corredera con ventana
Altura	1500 mm
Número de estantes	6
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
ComfortClose	no
Anchura	1500 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30	940590 30
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm	940651 150
Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura 150 mm Anchura de la carcasa en G 60	958146 60
	940651 100

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 100 mm

Estante inclinado para anchura de armario / división en G
30

940560 30

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 125 mm

940651 125

Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21

914227 GP21

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 75 mm

940651 75

Estante ranurado para anchura de armario / división en G
30

940552 30

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine
con Puertas correderas, anchura 60G para altura de armario
1500 mm

940514 1500

Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 60X20

951980 60X20

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 300 mm

940651 300

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 200 mm

940651 200

Estante para anchura de armario / división en G 30

940550 30

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20
piezas Tipo F

940559 F

Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en
G 60X20

951985 60X20