

Garant GRIDLINE

**Armario sobrepuesto con puertas correderas transparentes, Altura: 750mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940177 750
GTIN	4062406069872
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 60x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Anchura en G	60
Altura útil	613 mm
Frontales del armario	Puerta corredera con ventana
Profundidad	500 mm

Altura	750 mm
ComfortClose	no
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Anchura	1500 mm
Posicionamiento mango	abajo
Número de estantes	2
Peso	74 kg
Profundidad en G	20
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario sobrepuesto
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm	940651 150
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 30	940552 30
Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm	940651 100
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm	940651 75
	940514 750/800

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine  
con Puertas correderas, anchura 60G para altura de armario  
750/800 mm

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30

940590 30

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G  
Altura frontal de cajón 200 mm

940651 200

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G  
Altura frontal de cajón 125 mm

940651 125

Estante para anchura de armario / división en G 30

940550 30

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20  
piezas Tipo F

940559 F

Estante inclinado para anchura de armario / división en G  
30

940560 30

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G  
Altura frontal de cajón 300 mm

940651 300