

Garant GRIDLINE

Armario sobrepuesto con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 500mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940175 500
GTIN	4062406069834
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 60x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Anchura	1500 mm
Frontales del armario	Puerta corredera de chapa maciza
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg

Profundidad	500 mm
Número de estantes	2
Altura útil	363 mm
Peso	56 kg
Posicionamiento mango	abajo
Anchura en G	60
Altura	500 mm
Profundidad en G	20
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
ComfortClose	no
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario sobrepuesto
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Estante para anchura de armario / división en G 30	940550 30
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm	940651 300
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm	940651 100
Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
	940651 125

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 125 mm

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30

940590 30

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 150 mm

940651 150

Estante inclinado para anchura de armario / división en G
30

940560 30

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 75 mm

940651 75

Estante ranurado para anchura de armario / división en G
30

940552 30

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 200 mm

940651 200