

Garant GRIDLINE

**Armario sobrepuesto con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 750mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940175 750
GTIN	4062406069841
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 60x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Frontales del armario	Puerta corredera de chapa maciza
Altura útil	613 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg

Anchura en G	60
Profundidad en G	20
Posicionamiento mango	abajo
Altura	750 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
ComfortClose	no
Número de estantes	2
Anchura	1500 mm
Peso	74 kg
Profundidad	500 mm
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario sobrepuesto
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30	940590 30
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 30	940560 30
Estante para anchura de armario / división en G 30	940550 30
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 200 mm	940651 200
	940651 150

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G  
Altura frontal de cajón 150 mm

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G  
Altura frontal de cajón 125 mm

940651 125

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G  
Altura frontal de cajón 75 mm

940651 75

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine  
con Puertas correderas, anchura 60G para altura de armario  
750/800 mm

940514 750/800

Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21

914227 GP21

Estante ranurado para anchura de armario / división en G  
30

940552 30

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G  
Altura frontal de cajón 100 mm

940651 100

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G  
Altura frontal de cajón 300 mm

940651 300