

Garant GRIDLINE

**Armario sobrepuesto con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940175 1000
GTIN	4062406069858
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 60x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Profundidad en G	20
Altura	1000 mm

Posicionamiento mango	abajo
Profundidad	500 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Frontales del armario	Puerta corredera de chapa maciza
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Número de estantes	4
Peso	93 kg
Anchura	1500 mm
Anchura en G	60
Altura útil	863 mm
ComfortClose	no
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario sobrepuesto
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm	940651 150
Estante para anchura de armario / división en G 30	940550 30
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm	940651 300
	940651 200

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G  
Altura frontal de cajón 200 mm

Estante inclinado para anchura de armario / división en G  
30

940560 30

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20  
piezas Tipo F

940559 F

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G  
Altura frontal de cajón 75 mm

940651 75

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30

940590 30

Estante ranurado para anchura de armario / división en G  
30

940552 30

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine  
con Puertas correderas, anchura 60G para altura de armario  
1000/1250 mm

940514 1000/1250

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G  
Altura frontal de cajón 125 mm

940651 125

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G  
Altura frontal de cajón 100 mm

940651 100