



## Carro de taller Asistente 179N, Tipo: 179N-7



### Datos de pedido

Número de pedido	918275 179N-7
GTIN	4000896214488
Clase de artículo	93H

### Descripción

#### Ejecución:

Carro de taller resistente en construcción de doble pared. Carcasa con equinas protectoras de los bordes continuas, cierre centralizado con cerradura de cilindro y extracción de los cajones a ambos lados. Cajones con bisagra de autocierre. Superficie de trabajo completamente obturada, interior del carro protegido frente al derrame de líquidos.

2 ruedas orientables con freno de bloqueo y 2 ruedas fijas.

Con superficie de trabajo de plástico resistente a los disolventes.

#### Colocación:

Cantidad × altura frontal de cajón mm: 5×81 / 2×166

#### Lacado:

Azul.

### Descripción técnica

Anchura	785 mm
Altura	1020 mm
Tipo	179N-7

Cajón anchura útil	522 mm
Peso	90 kg
Profundidad	518 mm
Serie	Asistente
Cajón profundidad útil	398 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	25 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Tipo de producto	Carros de taller