



Carro de taller Asistente 179N, Tipo: 179N-8



Datos de pedido

Número de pedido 918275 179N-8

GTIN 4000896214587

Clase de artículo 93H

Descripción

Ejecución:

Carro de taller resistente en construcción de doble pared. Carcasa con equinas protectoras de los bordes continuas, cierre centralizado con cerradura de cilindro y extracción de los cajones a ambos lados. Cajones con bisagra de autocierre. Superficie de trabajo completamente obturada, interior del carro protegido frente al derrame de líquidos.

2 ruedas orientables con freno de bloqueo y 2 ruedas fijas.

Con superficie de trabajo de plástico resistente a los disolventes.

Colocación:

Cantidad x altura frontal de cajón mm: 7x81 / 1x166

Lacado:

Azul.

Descripción técnica

Anchura 785 mm

Altura 1020 mm

Profundidad 518 mm

| | |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Peso | 90 kg |
| Cajón profundidad útil | 398 mm |
| Serie | Asistente |
| Cajón anchura útil | 522 mm |
| Tipo | N179-8 |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 25 kg |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión |
| Tipo de producto | Carros de taller |