



## Carro de taller Asistente 179N con tablero de trabajo de acero fino, Tipo: 179N-6



### Datos de pedido

Número de pedido	918276 179N-6
GTIN	4000896215560
Clase de artículo	93H

### Descripción

#### Ejecución:

Carro de taller resistente en construcción de doble pared. Carcasa con equinas protectoras de los bordes continuas, cierre centralizado con cerradura de cilindro y extracción de los cajones a ambos lados. Cajones con bisagra de autocierre. Superficie de trabajo completamente obturada, interior del carro protegido frente al derrame de líquidos.

2 ruedas orientables con freno de bloqueo y 2 ruedas fijas.

Tablero de trabajo y manija de acero fino inoxidable.

#### Colocación:

Cantidad x altura frontal de cajón mm: 3x81 / 3x166

#### Lacado:

Azul.

### Descripción técnica

Anchura	785 mm
Cajón anchura útil	522 mm

Altura	1020 mm
Serie	Asistente
Cajón profundidad útil	398 mm
Tipo	179N-6
Peso	90 kg
Profundidad	518 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	25 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Tipo de producto	Carros de taller