



Carro de taller Asistente 179N con tablero de trabajo de acero fino, Tipo: 179N-8



Datos de pedido

Número de pedido	918276 179N-8
GTIN	4000896215584
Clase de artículo	93H

Descripción

Ejecución:

Carro de taller resistente en construcción de doble pared. Carcasa con equinas protectoras de los bordes continuas, cierre centralizado con cerradura de cilindro y extracción de los cajones a ambos lados. Cajones con bisagra de autocierre. Superficie de trabajo completamente obturada, interior del carro protegido frente al derrame de líquidos.

2 ruedas orientables con freno de bloqueo y 2 ruedas fijas.

Tablero de trabajo y manija de acero fino inoxidable.

Colocación:

Cantidad x altura frontal de cajón mm: 7x81 / 1x166

Lacado:

Azul.

Descripción técnica

Anchura	785 mm
Peso	90 kg

Serie	Asistente
Altura	1020 mm
Tipo	179N-8
Profundidad	518 mm
Cajón anchura útil	522 mm
Cajón profundidad útil	398 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	25 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Tipo de producto	Carros de taller