

Garant GRIDLINE

**Armario base con cajón, Puertas correderas de chapa maciza, 26×14G, Altura: 900mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940185 900
GTIN	4062406066956
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 60×20G, con cajones 26×14G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Altura frontal de cajón 125 mm.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes y cajones.

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Anchura en G	60
--------------	----

Posicionamiento mango	arriba
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Cantidad de cajones	2
Número de estantes	2
Profundidad	500 mm
Cajón anchura útil en G	26
Altura	900 mm
Cajones superficie útil en G	26×14
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Anchura	1500 mm
Cajón profundidad útil en G	14
Peso	97 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Altura útil	763 mm
ComfortClose	no
Cajón anchura útil	650 mm
Cajón profundidad útil	350 mm
Profundidad en G	20
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×14G
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G Altura frontal de cajón 200 mm	940651 200
Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 60X20	951980 60X20
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm	940651 75
Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close Capacidad de carga cajón 75 kg	950180 75
Base con paneles desmontables, profundidad 20G,Altura 150 mm Anchura de la carcasa en G 60	958146 60
Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 60X20	951985 60X20
Estante para anchura de armario / división en G 30	940550 30
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm	940651 100
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 30	940552 30
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm	940651 150
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 30	940560 30
Estante200 kg para anchura de armario / división en G 30	940590 30
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm	940651 125
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine conPuertas correderas, anchura 60G para altura de armario 900 mm	940514 900
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm	940651 300