

Garant GRIDLINE

Armario base con cajón, puertas correderas transparentes, 26×14G, Altura: 2000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940187 2000
GTIN	4062406069964
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 60×20G, con cajones 26×14G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Altura frontal de cajón 125 mm.

Suministro:

Armario, incluidos estantes y cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Cajón anchura útil en G	26
Anchura en G	60
Cajón anchura útil	650 mm
Cajones superficie útil en G	26×14
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad	500 mm
Cajón profundidad útil en G	14
Altura útil	1863 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Cajón profundidad útil	350 mm
Profundidad en G	20
ComfortClose	no
Número de estantes	8
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cantidad de cajones	3
Peso	178 kg
Posicionamiento mango	centro
Altura	2000 mm
Anchura	1500 mm
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×14G
Armario tipo de construcción	Armario base

Tipo de producto

Armario de estantes

Accesorios

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 60G para altura de armario 2000 mm

940514 2000

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 100 mm

940651 100

Estante inclinado para anchura de armario / división en G 30

940560 30

Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura 150 mm
Anchura de la carcasa en G 60

958146 60

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 125 mm

940651 125

Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21

914227 GP21

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 200 mm

940651 200

Estante para anchura de armario / división en G 30

940550 30

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30

940590 30

Estante ranurado para anchura de armario / división en G 30

940552 30

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 300 mm

940651 300

Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close
Capacidad de carga cajón 75 kg

950180 75

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 75 mm

940651 75

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G
Altura frontal de cajón 150 mm

940651 150