


Garant GRIDLINE

Armario base con cajón, puertas correderas transparentes, 26×14G, Altura: 900mm



Datos de pedido

Número de pedido	940187 900
GTIN	4062406069926
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:

Armario con equipamiento en 60×20G, con cajones 26×14G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Altura frontal de cajón 125 mm.

Suministro:

Armario, incluidos estantes y cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
--	----

Altura	900 mm
Posicionamiento mango	arriba
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Cajón anchura útil	650 mm
Cantidad de cajones	2
Cajón anchura útil en G	26
ComfortClose	no
Anchura	1500 mm
Altura útil	763 mm
Profundidad en G	20
Peso	97 kg
Número de estantes	2
Anchura en G	60
Profundidad	500 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cajón profundidad útil en G	14
Cajón profundidad útil	350 mm
Cajones superficie útil en G	26×14
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×14G
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close Capacidad de carga cajón 75 kg	950180 75
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm	940651 75
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 30	940552 30
Base con paneles desmontables, profundidad 20G,Altura 150 mm Anchura de la carcasa en G 60	958146 60
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30	940590 30
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm	940651 100
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 30	940560 30
Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 60X20	951985 60X20
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 60G para altura de armario 900 mm	940514 900
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm	940651 125
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G Altura frontal de cajón 200 mm	940651 200
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm	940651 150
Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 60X20	951980 60X20
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm	940651 300
Estante para anchura de armario / división en G 30	940550 30
Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21