

Garant GRIDLINE

**Armario sobrepuesto con cajón, puertas correderas transparentes, 26×14G,  
Altura: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940197 1000
GTIN	4062406070007
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 60×20G, con cajones 26×14G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Altura frontal de cajón 125 mm.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes y cajones.

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Anchura	1500 mm
Cajón anchura útil en G	26
Peso	109 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Cajón profundidad útil	350 mm
Profundidad	500 mm
Número de estantes	4
Altura	1000 mm
Anchura en G	60
Cajones superficie útil en G	26×14
Cantidad de cajones	2
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Altura útil	863 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cajón anchura útil	650 mm
Cajón profundidad útil en G	14
ComfortClose	no
Posicionamiento mango	abajo
Profundidad en G	20
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×14G
Armario tipo de construcción	Armario sobrepuesto
Tipo de producto	Armario de estantes

---

## Accesorios

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine  
con Puertas correderas, anchura 60G para altura de armario  
1000/1250 mm

940514 1000/1250

Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort  
Close Capacidad de carga cajón 75 kg

950180 75