


Garant GRIDLINE

Armario base con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 900mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940205 900
GTIN	4062406070038
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 80x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Profundidad en G	20
Profundidad	500 mm
Altura útil	763 mm
Anchura en G	80
Anchura	2000 mm

Número de estantes	2
Frontales del armario	Puerta corredera de chapa maciza
ComfortClose	no
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Peso	100 kg
Altura	900 mm
Posicionamiento mango	arriba
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Estante para anchura de armario / división en G 40	940550 40
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40	940590 40
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 150 mm	940652 150
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 75 mm	940652 75
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 80X20	951985 80X20
	940515 900

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine
con Puertas correderas, anchura 80G para altura de armario
900 mm

Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21

914227 GP21

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G
Altura frontal de cajón 300 mm

940652 300

Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura
150 mm Anchura de la carcasa en G 80

958146 80

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G
Altura frontal de cajón 200 mm

940652 200

Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 80X20

951980 80X20

Estante inclinado para anchura de armario / división en G
40

940560 40

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G
Altura frontal de cajón 125 mm

940652 125

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G
Altura frontal de cajón 100 mm

940652 100

Estante ranurado para anchura de armario / división en G
40

940552 40