


Garant GRIDLINE

Armario base con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 800mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940205 800
GTIN	4062406070021
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 80x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Posicionamiento mango	arriba
ComfortClose	no
Altura útil	663 mm

Número de estantes	2
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura	800 mm
Anchura	2000 mm
Peso	94 kg
Frontales del armario	Puerta corredera de chapa maciza
Profundidad en G	20
Profundidad	500 mm
Anchura en G	80
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40	940590 40
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 40	940560 40
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 100 mm	940652 100
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 80G para altura de armario 750/800 mm	940515 750/800
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 200 mm	940652 200

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Base con paneles desmontables, profundidad 20G,Altura 150 mm Anchura de la carcasa en G 80	958146 80
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 40	940552 40
Estante para anchura de armario / división en G 40	940550 40
Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 80X20	951985 80X20
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G Altura frontal de cajón 300 mm	940652 300
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G Altura frontal de cajón 75 mm	940652 75
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G Altura frontal de cajón 150 mm	940652 150
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G Altura frontal de cajón 125 mm	940652 125
Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 80X20	951980 80X20