

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas correderas transparentes, Altura: 800mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940207 800
GTIN	4062406070090
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 80×20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Frontales del armario	Puerta corredera con ventana
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Altura	800 mm
Anchura en G	80

Profundidad en G	20
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Número de estantes	2
Posicionamiento mango	arriba
Peso	94 kg
Profundidad	500 mm
Anchura	2000 mm
Altura útil	663 mm
ComfortClose	no
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Estante para anchura de armario / división en G 40	940550 40
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 40	940552 40
Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 40	940560 40
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 100 mm	940652 100
Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 80X20	951980 80X20
	940559 F

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20
piezas Tipo F

Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en
G 80X20

951985 80X20

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40

940590 40

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G
Altura frontal de cajón 150 mm

940652 150

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G
Altura frontal de cajón 300 mm

940652 300

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G
Altura frontal de cajón 125 mm

940652 125

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine
con Puertas correderas, anchura 80G para altura de armario
750/800 mm

940515 750/800

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G
Altura frontal de cajón 200 mm

940652 200

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G
Altura frontal de cajón 75 mm

940652 75

Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura
150 mm Anchura de la carcasa en G 80

958146 80