


Garant GRIDLINE

Armario sobrepuesto con puertas correderas transparentes, Altura: 500mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940217 500
GTIN	4062406070182
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 80x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Peso	70 kg
Altura útil	363 mm
Anchura en G	80
ComfortClose	no
Posicionamiento mango	abajo

Altura	500 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Número de estantes	2
Profundidad	500 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Frontales del armario	Puerta corredera con ventana
Anchura	2000 mm
Profundidad en G	20
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario sobrepuesto
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 100 mm	940652 100
Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 300 mm	940652 300
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 40	940552 40
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 125 mm	940652 125
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40	940590 40
	940652 75

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G
Altura frontal de cajón 75 mm

Estante para anchura de armario / división en G 40

940550 40

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20
piezas Tipo F

940559 F

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G
Altura frontal de cajón 200 mm

940652 200

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G
Altura frontal de cajón 150 mm

940652 150

Estante inclinado para anchura de armario / división en G
40

940560 40