



Soporte para plaquitas de corte reversibles con radios, Altura del mango h: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	240026 12
GTIN	2050001775344
Clase de artículo	29W

Descripción

Ejecución:

Con superficie de apoyo rectificada y espigas de posicionamiento para el alojamiento de plaquitas de corte reversible con radios.

Aplicación:

Para el torneado de radios convexos en diámetros exteriores o en perforaciones.

Descripción técnica

Para plaquitas de corte con radios	R1 – R6
Sección transversal de los lados	12 mm
Anchura del mango	12 mm
Longitud total L	103 mm
Altura del mango h	12 mm
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete