

Garant GRIDLINE

Armario base con cajón, puertas correderas transparentes, 36×14G, Altura: 900mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 940227 900 |
| GTIN | 4062406070304 |
| Clase de artículo | 9GI |

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 80×20G, con cajones 36×14G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Altura frontal de cajón 125 mm.

Suministro:

Armario, incluidos estantes y cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

| | |
|--|-------|
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg |

| | |
|---|--|
| Cajón profundidad útil | 350 mm |
| Cajón anchura útil | 900 mm |
| Posicionamiento mango | arriba |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| ComfortClose | no |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg |
| Anchura | 2000 mm |
| Número de estantes | 2 |
| Altura útil | 763 mm |
| Cajón profundidad útil en G | 14 |
| Profundidad en G | 20 |
| Altura | 900 mm |
| Peso | 116 kg |
| Anchura en G | 80 |
| Cajones superficie útil en G | 36×14 |
| Cajón anchura útil en G | 36 |
| Profundidad | 500 mm |
| Cantidad de cajones | 2 |
| Grosor material | 0,9 mm |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1000 kg |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 36×14G |
| Tipo de producto | Armario de estantes |

Accesorios

| | |
|--|-------------|
| Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 80G para altura de armario 900 mm | 940515 900 |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21 | 914227 GP21 |
| Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 100 mm | 940652 100 |
| Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 150 mm | 940652 150 |
| Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close Capacidad de carga cajón 75 kg | 950180 75 |
| Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 75 mm | 940652 75 |
| Estante ranurado para anchura de armario / división en G 40 | 940552 40 |
| Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 125 mm | 940652 125 |
| Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 300 mm | 940652 300 |
| Estante para anchura de armario / división en G 40 | 940550 40 |
| Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40 | 940590 40 |
| Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 200 mm | 940652 200 |
| Estante inclinado para anchura de armario / división en G 40 | 940560 40 |
| Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20 piezas Tipo F | 940559 F |