

Garant GRIDLINE

**Armario sobrepuesto con cajón, puertas correderas transparentes, 36×14G,  
Altura: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940237 1000
GTIN	4062406070380
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 80×20G, con cajones 36×14G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Altura frontal de cajón 125 mm.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes y cajones.

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Posicionamiento mango	abajo
-----------------------	-------

Cajón profundidad útil en G	14
Cajón anchura útil en G	36
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Peso	130 kg
Cajón anchura útil	900 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Profundidad	500 mm
Altura útil	863 mm
Anchura en G	80
Profundidad en G	20
Cantidad de cajones	2
Altura	1000 mm
ComfortClose	no
Cajón profundidad útil	350 mm
Número de estantes	4
Cajones superficie útil en G	36×14
Anchura	2000 mm
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	36×14G
Armario tipo de construcción	Armario sobrepuesto
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 150 mm	940652 150
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 75 mm	940652 75
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 80G para altura de armario 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40	940590 40
Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close Capacidad de carga cajón 75 kg	950180 75
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 200 mm	940652 200
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 40	940552 40
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 300 mm	940652 300
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 125 mm	940652 125
Estante para anchura de armario / división en G 40	940550 40
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G Altura frontal de cajón 100 mm	940652 100
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 40	940560 40
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20 piezas Tipo F	940559 F