

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 1250mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940801 1250
GTIN	4062406070434
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 20×20G. Cajones adecuados: 16×16G (pedir por separado)
Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Altura	1250 mm
Profundidad	500 mm
ComfortClose	no
Altura útil	1095 mm

Armario tipo de construcción	Armario base
Anchura	500 mm
Peso	38 kg
Profundidad en G	20
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Posicionamiento mango	arriba
Anchura en G	20
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Estante inclinado para anchura de armario / división en G 20	940560 20
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 150 mm	940640 150
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 100 mm	940640 100
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 20	940552 20
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 125 mm	940640 125

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 200 mm	940640 200
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 75 mm	940640 75
Juego de iluminación básico para armarios GridLine conPuertas batientes para altura de armario 1250 mm	940501 1250
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 300 mm	940640 300
Estante para anchura de armario / división en G 20	940550 20