

Garant GRIDLINE

**Armario base con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940821 1000
GTIN	4062406070540
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 30×20G. Cajones adecuados: 26×16G (pedir por separado)  
Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.  
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Anchura en G	30
Posicionamiento mango	arriba
Anchura	750 mm
Profundidad en G	20

Armario tipo de construcción	Armario base
ComfortClose	no
Profundidad	500 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura útil	845 mm
Altura	1000 mm
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Peso	42 kg
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm	940641 100
Juego de iluminación básico para armarios GridLine conPuertas batientes para altura de armario 900/1000 mm	940501 900/1000
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm	940641 75
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 30	940552 30
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm	940641 125

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine  
con Puertas batientes, anchura 30G para altura de armario  
1000/1250 mm

940510 1000/1250

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G  
Altura frontal de cajón 200 mm

940641 200

Estante inclinado para anchura de armario / división en G  
30

940560 30

Estante para anchura de armario / división en G 30

940550 30

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30

940590 30

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G  
Altura frontal de cajón 300 mm

940641 300

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G  
Altura frontal de cajón 150 mm

940641 150